



## DUAL-LOCK™ tépőzáras szalag, Típus: SJ356



### Rendelési adatok

Rendelés száma	083692 SJ356
GTIN	4054596308381
Árucikk kategória	08M

### Leírás

#### Kivitel:

A 3M™ oldható rögzítő rendszerek az olyan hagyományos illesztési rendszerek alternatívái, mint a csavarozás, szegecseles, szegelés vagy kapcsolás.

**DUAL-LOCK a nagyobb szakítószilárdság, könnyű és gyors nyitás** érdekében egyszerű lehúzó mozdulattal.

### Műszaki leírás

Vastagság	5,7 mm
Festék	Áttetsző
Gyártó jelölése	SJ356
Hossz	2,5 m
Szélesség	25 mm
Felhasználási tartomány	Bel- és kültér
Ragasztó massa	akrilát

Visszazárhatóság száma	1000
Hőálló max.	-30 - 95 °C
Eltarthatóság	12 hónap
Ragasztószalag fajtája	Tépőzáras kötegelő
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Termék fajtája	Ragasztószalag