

**3M****VHB™ Power ragasztószalag, Gyártó jelölése: 5952F****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083785 5952F
GTIN	4054596308589
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

**Kétoldalas** nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású. Nehezen ragasztható felületekhez.

**Felhasználás:**

Alkalmas fémekhez, festett felületekhez, festett fához, üveghez, kerámiához és számos műanyaghoz. Bel- és kültéri használathoz.

Hossz: 11 m

Szélesség: 19 mm

Festék: fekete

Rövid ideig max. hőállóság: 150 °C

Hosszú ideig max. hőállóság: 90 °C

**Műszaki leírás**

Gyártó jelölése	5952F
Vastagság	1,1 mm
Hossz	11 m
Festék	szürke

Szélesség	19 mm
Burkolat anyaga	Szilikonos PE film
Tágulási képesség	300 %
Ragasztóerő acélon	5,5 N/mm
Különlegesség	csillapító
Különlegesség	illeszkedik
Tárolási levegő páratartalom	50 - 60 %
Ragasztószalagok száma	1
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Hordozóanyag	PE
Ragasztó massa	akrilát
Tárolási hőmérséklet	20 - 23 °C
Eltarthatóság	12 hónap
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Rögzítés
Hőálló max.	120 - 150 °C