

3M**VHB™ Power ragasztószalag, Gyártó jelölése: 4991F****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083785 4991F
GTIN	4054596308541
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású. Nagyon jó tapadás szinte minden anyagon, univerzális felhasználáshoz.

Felhasználás:

Alkalmas fémekhez, festett felületekhez, festett fához, üveghez, kerámiához és számos műanyaghoz. Bel- és kültéri használathoz.

Hossz: 5,5 m

Szélesség: 19 mm

Festék: szürke

Rövid ideig max. hőállóság: 150 °C

Hosszú ideig max. hőállóság: 90 °C

Műszaki leírás

Vastagság	2,3 mm
Szélesség	19 mm
Gyártó jelölése	4991F

Festék	szürke
Hossz	5,5 m
Burkolat anyaga	Szilikonos PE film
Tágulási képesség	300 %
Hordozóanyag	PE
Felhasználás	Bel- és kültér
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Maszkolás
Ragasztóerő acélon	4,5 N/mm
Tárolási levegő páratartalom	50 - 60 %
Tárolási hőmérséklet	20 - 23 °C
Hőálló max.	90 - 150 °C
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Ragasztószalagok száma	1
Ragasztó massa	akrilát
Különlegesség	csillapító
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	nedvességálló
Eltarthatóság	12 hónap