

Ansell**Kesztyű pár ActivArmr Hycron® 27-607, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094430 10
GTIN	10076490498808
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

ActivArmr Hycron® sorozat. **Ellenállóképes** pamut jersey kesztyű nitril bevonattal igényes munkavégzéshez. Éles szélű és súroló anyagokkal szemben nagy ellenálló képességű. Robusztusabb és rugalmasabb, mint a PVC, háromszor tartósabb, mint a nehéz bőr kesztyűk. **Zsír- és olajálló.** Különösen alkalmas durva öntvény elemekhez, műanyag idomokhoz, rúdacélhoz, lemezhez, nagy teljesítményű kábelhez, építőanyagokhoz, nyers fához. Kötött szárral és 3/4 bevonattal a jobb szellőzés megőrzése érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Illeszkedés	jó
Kesztyűméret	10

Nedves fogás	jó
Olajos fogás	jó
Szellőzés	mérsékelt
Hővédelem	nem alkalmas
Szilikonmentes	igen
Tapintási érzet	mérsékelt
DMF mentes	nem
Bevonat anyaga	Nitril
Sorozat	Hycron®
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 388	4221X
Hordozóanyag	pamut
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	3/4 bevonat
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Hossz	246 mm
Festék	kék
Súly	57 g
Felhasználás	többször használható
Anyag	Nitril
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk