



## Háromkaros lehúzó, Típus: 20



### Rendelési adatok

Rendelés száma	880130 20
GTIN	4021176013706
Árucikk kategória	83U

### Leírás

#### Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (**külső- és belső lehúzási munkákhoz**). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab Ø-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

#### Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.

Külső befogási tartomány: 35 - 200 mm

Belső befogási tartomány: 100 - 260 mm

Befogási mélység max.: 150 mm

Teljesítmény: 7 t

### Műszaki leírás

Külső befogási tartomány	35 - 200 mm
Befogási mélység max.	150 mm

Teljesítmény	7 t
Belső befogási tartomány	100 - 260 mm
Akasztók száma	3
Külső hatszög	22 mm
Maximális nyomaték	150 Nm
Súly	4,14 kg
Termék fajtája	Háromkaros lehúzó

## Tartozék

Tartalék lehúzókar pár e 2/150 mm	880200 2/150
Hosszított lehúzókarok (3 darab) e 2/300 mm	880320 2/300
Tartalék lehúzókar (3 darab) e 2/150 mm	880220 2/150
Tartalék nyomóorsó Típus 2	880150 2