



Kétkaros lehúzó, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	880100 2
GTIN	4021176009501
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (**külső- és belső lehúzási munkákhoz**). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab Ø-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.

Külső befogási tartomány: 40 - 160 mm

Belső befogási tartomány: 100 - 220 mm

Befogási mélység max.: 150 mm

Teljesítmény: 6 t

Műszaki leírás

Befogási mélység max.	150 mm
Teljesítmény	6 t

Külső befogási tartomány	40 - 160 mm
Belső befogási tartomány	100 - 220 mm
Maximális nyomaték	150 Nm
Külső hatszög	22 mm
Akasztók száma	2
Súly	3,01 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó

Tartozék

Tartalék nyomóorsó Típus 2	880150 2
Tartalék lehúzókar pár e 2/150 mm	880200 2/150
Tartalék lehúzókar (3 darab) e 2/150 mm	880220 2/150
Hosszított lehúzókar pár e 2/300 mm	880300 2/300