

RIDGID
Peddinghaus**Felnyitható csősatu, Max. befogható tartomány csőnél: 4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	868600 4
GTIN	095691110541
Árucikk kategória	83S

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból készült, törhetetlen. Felnyitható alak önzáró beakadó kampóval. Kovácsolt acél, mozgatható szorítópofákkal. Cserélhető szorítópofák és satupofák. Mart és edzett fogófelületek. Erős orsó eltolható hajtókarral.

Figyelem:

Állítható anyagtartó állványt a 919904 sz. alatt és munkapadokat a 921001 számtól talál a Műhelyberendezés katalógusban.

Műszaki leírás

Max. befogható tartomány csőnél	4 coll
Befogási tartomány	120 mm
Súly	10 kg
Termék fajtája	Csősatu

