



Háromkaros lehúzó, Típus: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	880130 5
GTIN	4021176075421
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (**külső- és belső lehúzási munkákhoz**). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab Ø-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.

Külső befogási tartomány: 190 - 520 mm

Belső befogási tartomány: 280 - 600 mm

Befogási mélység max.: 200 mm

Teljesítmény: 20 t

Műszaki leírás

Befogási mélység max.	200 mm
Külső befogási tartomány	190 - 520 mm

Belső befogási tartomány	280 - 600 mm
Teljesítmény	20 t
Maximális nyomaték	650 Nm
Akasztoók száma	3
Külső hatszög	41 mm
Súly	22,72 kg
Termék fajtája	Háromkaros lehúzó

Tartozék

Tartalék lehúzókar (3 darab) e 3/200 mm	880220 3/200
Hosszított lehúzókarok (3 darab) e 4/500 mm	880320 4/500
Tartalék lehúzókar pár e 3/200 mm	880200 3/200
Hidraulikus orsó Típus 2	880170 2