

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, balos, Ø DC: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268464 18
GTIN	4045197975225
Árucikk kategória	21X

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Hengeres szár.

Felhasználás:

Síkesztergálás, hosszsztergálás, fúrás, belső hosszsztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiust válassza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

Névleges Ø D	18 mm
Furat Ø tűrés D	0/+0,33 mm
Váltólapka 268472 – 268496 sz.	WCHX 0903..
Váltólapka csavar készlet	269028 34
Hasznos hossz L ₁	27 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Teljes hossz L	135 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500