

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, balos, Ø DC: 26mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268464 26
GTIN	4045197975232
Árucikk kategória	21X

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Hengeres szár.

Felhasználás:

Síkesztergálás, hosszsztergálás, fúrás, belső hosszsztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiust válassza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	39 mm
Váltólapka 268472 – 268496 sz.	WCHX 1305..
Szár Ø D _s	32 mm
Névleges Ø D	26 mm
Furat Ø tűrés D	0/+0,33 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 36
Teljes hossz L	180 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600