

Garant**Utánköszörülhető tartó, Típus: 2****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 290398 2 |
| GTIN | 4045197975836 |
| Árucikk kategória | 29K |

Leírás**Kivitel:**

Alumíniumból, praktikus hatszög szárral az egyszerű felhasználás érdekében.

Felhasználás:

A forgácsoló betétek biztonságos és egyszerű utánköszörüléséhez egy csiszolókövel.

Alkalmazható:

290336 – 290379 sz. forgácsoló betétekhez.

Alkalmazható:

290360– 290379 sz. forgácsoló betét: 2 méret

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Teljes hossz L_{ges} | 150 mm |
| L_1 | 50 mm |
| Lapkatartó $\varnothing D_1$ | 10 mm |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |