



## Háromkaros lehúzó, Típus: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	880130 3
GTIN	4021176013546
Árucikk kategória	83U

### Leírás

#### Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (**külső- és belső lehúzási munkákhoz**). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab Ø-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

#### Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.

Külső befogási tartomány: 46 - 250 mm

Belső befogási tartomány: 180 - 340 mm

Befogási mélység max.: 200 mm

Teljesítmény: 10 t

### Műszaki leírás

Befogási mélység max.	200 mm
Belső befogási tartomány	180 - 340 mm

Teljesítmény	10 t
Külső befogási tartomány	46 - 250 mm
Külső hatszög	27 mm
Maximális nyomaték	250 Nm
Akasztók száma	3
Súly	9,615 kg
Termék fajtája	Háromkaros lehúzó

## Tartozék

Tartalék lehúzókar (3 darab) e 3/200 mm	880220 3/200
Tartalék lehúzókar pár e 3/200 mm	880200 3/200
Tartalék nyomóorsó Típus 3	880150 3
Hosszított lehúzókarok (3 darab) e 4/500 mm	880320 4/500