



Egyenes csiszoló akkus, Típus: 71230162



Rendelési adatok

Rendelés száma	077262 71230162
GTIN	4014586888637
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

- **Porálló és nagyteljesítményű akkumulátoros egyenes csiszoló.**
- **Karbantartásmentes kefe nélküli EC motor innovatív hűtőbordákkal a meleg optimális elvezetéséhez, hőmérséklet felügyelettel.**
- **Ideális minden felhasználáshoz. Optimális fordulatszám, mely sokféle csiszolóanyaghoz és anyaghoz igazodik a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám előválasztásnak köszönhetően.**
- **Maximális munkavégzési sebesség FEIN HighPower Li-Ion akkukkal. Erősáramhoz alkalmas cellák tartósan magas áramleadással és a Li-Ion akkukhoz képest 75%-kal magasabb áramerősséggel.**
- **Nagyon nyugodt járás és alacsony vibrációs szintű munkavégzés a külön rögzítésű, a házról leválasztott motornak és 4 további vibrációcsillapítónak köszönhetően.**
- **Teljes körű felhasználó védelem: lágy indulás, újraindulás elleni védelem, elektronikus túlterhelés elleni védelem.**
- **Porvédett, külön motor elektronika a markolatnál.**

Kompakt, rövid orsónyakkal.

Kivitel reklámszöveg:

- **Karbantartásmentes kefe nélküli EC motor innovatív hűtőbordákkal a meleg optimális elvezetéséhez, hőmérséklet felügyelettel.**
- **Maximális munkavégzési sebesség FEIN HighPower Li-Ion akkukkal. Erősáramhoz alkalmas cellák tartósan magas áramleadással és a Li-Ion akkukhoz képest 75%-kal magasabb áramerősséggel.**

- **Nagyon nyugodt járás és alacsony vibrációs szintű munkavégzés a külön rögzítésű, a házról leválasztott motornak és 4 további vibrációcsillapítónak köszönhetően.**
- **Teljes körű felhasználó védelem: Lágy indulás, újraindulás elleni védelem, elektronikus túlterhelés elleni védelem**
- **Porvédett, külön motor elektronika a markolatnál.**

Tartalom:

Szorítópatron Ø 6 mm, 1–1 db 13 és 17 méretű villáskulcs, koffer. **Akku és töltőkészülék nélkül.** Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073834 – 073845 sz. alatt talál.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkukat és töltőkészülékeket a 073834 sz.-től talál.

Az egyenes csiszolók max. Ø 12 mm turbómarók használatához engedélyezettek.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	AGSZ 18-280 BL Select
Akkumulátor-feszültség	18 V
Fordulatszám-tartomány	9000 - 28000 min ⁻¹
Súly	1,4 kg
Maximális szorítópatron Ø	8 mm
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Motor felépítése	kefe nélküli
Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 12 V típus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

Tartozék

Szorítópatron egyenes csiszolóhoz Szorítópatron Ø 6 mm	077268 6
--	----------

Szorítópatron egyenes csiszolóhoz Szorítópatron Ø 8 mm	077268 8
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE12 V	073837 FE12