



Akkus ütvefúró-csavarozó, Típus: M12FPD2XK



Rendelési adatok

Rendelés száma	070110 M12FPD2XK
GTIN	4058546220839
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

- **Nagy teljesítményű akkumulátoros 2 fokozatú ütvefúró csavarozó többfokozatú nyomaték-beállítással.**
- **REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.**
- **Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.**
- **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsóreteszeléssel.**
- **Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.**
- **A munkaterület megvilágítása LED-del.**
- **Kefe nélküli POWERSTATE™ motor (az M18BPD4 méret nem) a maximális hatékonysági fok érdekében. Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest.**
- **REDLINK PLUS™ elektronika – túlterhelés elleni védelem és teljesítmény menedzsment.**

FUEL™ akkus kompakt ütvefúró csavarozó 6-in-1 csavarozási megoldással. Levehető fúrótokmány rendszer 3 adapterrel a maximális rugalmasság érdekében.

Előny:

6-in-1 csavarozási megoldás.

Tartalom:

2x Li-Ion akku, töltőkészülék, szállítókoszor (HD-Box) és övcsipesz, 13 mm gyorscsérés gyorsbefogó fúrótokmány, excenter adapter, sarokcsavarozó adapter.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 – 073816, 073827 és 073840 sz.-tól talál.

A megfelelő Bluetooth Tracking Modul a 070103 BTT-1 szám alatt található.

Műszaki leírás

Súly	1,2 kg
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1700 min ⁻¹
Motor felépítése	FUEL™
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 450 min ⁻¹
Jellemző felhasználás	Strong
Maximális csigafúró Ø fában	35 mm
Akkumulátor-feszültség	12 V
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Maximális csigafúró Ø betonban	13 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális nyomaték	37 Nm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	30,8 m/s ²
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Gyártó jelölése	M12FPDXKIT-202X
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	<2,5 m/s ²
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

Tartozék

Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12	073814 MB12
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC