



Dugókulcs készlet, 3/8 col négyszög, VDE szigetelt 17 darabos, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	633995 6
GTIN	4013288190970
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Dugókulcs készlet **1000 Voltig teljesen szigetelt DIN EN 60900 / VDE 0682-201** szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M3,5 – M12 menettel.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fej, 6-szög, VDE szerint szigetelt: 14 db 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret

Toldószár, VDE szerint szigetelt: 91 mm és 166 mm

Kerepes hajtószár, VDE szerint szigetelt: 1 db

Tárolás: Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak

Alapanyag: Króm molibdén acél

Magasság: 60 mm

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 6-19 mm

Műszaki leírás

Tartalom (db)	17
---------------	----

Profil	6-szög dugókulcs
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	6-19 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Gyártó jelölése	8100 SB VDE 1
Szabvány	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Alapanyag	Króm molibdén acél
Csomagolás	Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak
Hossz	300 mm
Szélesség	180 mm
Magasság	60 mm
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs