



Kétkaros lehúzó, Típus: 30



Rendelési adatok

Rendelés száma	880100 30
GTIN	4021176010163
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (**külső- és belső lehúzási munkákhoz**). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab Ø-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.

Külső befogási tartomány: 65 - 350 mm

Belső befogási tartomány: 180 - 440 mm

Befogási mélység max.: 200 mm

Teljesítmény: 8,5 t

Műszaki leírás

Befogási mélység max.	200 mm
Belső befogási tartomány	180 - 440 mm

Teljesítmény	8,5 t
Külső befogási tartomány	65 - 350 mm
Maximális nyomaték	300 Nm
Külső hatszög	27 mm
Akasztók száma	2
Súly	7,525 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó

Tartozék

Tartalék nyomóorsó Típus 3	880150 3
Hosszított lehúzókar pár e 4/500 mm	880300 4/500
Tartalék lehúzókar (3 darab) e 3/200 mm	880220 3/200
Tartalék lehúzókar pár e 3/200 mm	880200 3/200
Hosszított lehúzókar pár e 3/300 mm	880300 3/300