

**Ansell****Kesztyű pár HyFlex® 11-818, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094358 11
GTIN	10076490478527
Árucikk kategória	04P

**Leírás****Kivitel:**

HyFlex® 11-818. Innovatív bevonattal a hasonló kesztyűkhöz képest háromszor hosszabb élettartam érdekében. Nylon-Spandex hordozóanyag **18-as fonalsűrűségű** kötésttechnikával a maximális tapintási érzékenység érdekében finom munkavégzésnél. **Szilikon- és latexmentes.** Különösen alkalmas érzékeny alkatrészhez való használathoz, kisméretű csavarok finom beépítéséhez, gyártósorok felszereléséhez.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Nedves fogás	jó
Kesztyűméret	11
Illeszkedés	nagyon jó

Szilikonmentes	nem
Tapintási érzet	nagyon jó
Hővédelem	nem alkalmas
DMF mentes	nem
Szellőzés	nagyon jó
Bevonat anyaga	Nitril / PU
Olajos fogás	jó
Sorozat	HyFlex®
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
EN 388	3121A
Hordozóanyag	Nylon Spandex
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	200 mm
Festék	kék
Súly	16,5 g
Kötéstechnológia	18G
Felhasználás	többször használatos
Anyag	Nitrilhab
Vágásvédelmi kategória	A
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk

