



Kétkaros lehúzó, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	880100 4
GTIN	4021176009761
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (**külső- és belső lehúzási munkákhoz**). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab Ø-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.

Külső befogási tartomány: 80 - 520 mm

Belső befogási tartomány: 200 - 590 mm

Befogási mélység max.: 200 mm

Teljesítmény: 12 t

Műszaki leírás

Belső befogási tartomány	200 - 590 mm
Külső befogási tartomány	80 - 520 mm

Teljesítmény	12 t
Befogási mélység max.	200 mm
Akasztók száma	2
Maximális nyomaték	400 Nm
Külső hatszög	36 mm
Súly	14 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó

Tartozék

Hidraulikus orsó Típus 1	880170 1
Tartalék nyomóorsó Típus 4	880150 4
Tartalék lehúzókar (3 darab) e 3/200 mm	880220 3/200
Hosszított lehúzókar pár e 4/500 mm	880300 4/500
Hosszított lehúzókar pár e 3/300 mm	880300 3/300
Tartalék lehúzókar pár e 3/200 mm	880200 3/200