

Garant**VC.T 070204, Minőség: HU7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261362 HU7315-1
GTIN	4045197976406
Árucikk kategória	211

Leírás

VC.T 070204 HU7315-1 Minőség: HU7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 1,5 mmElőtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 600 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 600 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,05 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	N
Előtolás f	0,03 - 0,25 mm/ford,

Minőség	HU7315-1
Forgácstörő	AF
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	VCGT 070204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz