

**WOHX 10T304 jobbos, W00, Típus: BK6425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268910 BK6425
GTIN	4047109225879
Árucikk kategória	24T

**Leírás**

WOHX 10T304 jobbos BK6425 Minőség: BK6425

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 180 m/min

**Műszaki leírás**

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 180 m/min
Mellékfelhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 300 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Fő felhasználás	P

Minőség	BK6425
Váltólapka ISO kód	WOHX 10T304 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W00
Homlokszög	20 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz