

**WOHX 10T304 jobbos, W00, Típus: BK6425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268909 BK6425
GTIN	4047109225862
Árucikk kategória	24T

Leírás

WOHX 10T304 jobbos BK6425 Minőség: BK6425

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Mellékfelhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Minőség	BK6425
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Sarokrídusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	WOHX 10T304 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W00
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz