

**WOHX 02T001 balos, W00, Típus: BK6440****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268911 BK6440
GTIN	4047109226364
Árucikk kategória	24T

Leírás

WOHX 02T001 balos BK6440 Minőség: BK6440

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,2 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 240 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 160 m/min

Műszaki leírás

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 160 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,2 mm
Mellékfelhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 240 m/min
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM

Sarokrídusz	0,1 mm
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Minőség	BK6440
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	WOHX 02T001 L
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W00
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz