

**WOHX 05T302 balos, W01, Típus: P25M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268912 P25M
GTIN	4047109056718
Árucikk kategória	24T

Leírás

WOHX 05T302 balos P25M Minőség: P25M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Mellékfelhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Minőség	P25M
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm

Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	WOHX 05T302 L
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W01
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz