

 **KOMET****TOHX 140305 balos, W30, Típus: BK8425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268884 BK8425
GTIN	4047109180185
Árucikk kategória	24T

Leírás

TOHX 140305 balos BK8425 Minőség: BK8425

Forgácsoló: G12

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 260 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 160 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Szerszámanyag	HM
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 160 m/min
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás	P
Minőség	BK8425
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 260 m/min
Mellékfelhasználás	M

Forgácstörő	G12
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,5 mm
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TOHX 140305 L
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W30
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz