


**WOHX 060302 balos, W00, Típus: P25M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268915 P25M
GTIN	4047109055766
Árucikk kategória	24T

**Leírás**

WOHX 060302 balos P25M Minőség: P25M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 180 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Mellékfelhasználás	M
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 300 m/min
Fő felhasználás	P
Minőség	P25M

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 180 m/min
Váltólapka ISO kód	WOHX 060302 L
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W00
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz