

**WOHX 06T302 balos, W01, Típus: BK6425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268916 BK6425
GTIN	4047109225961
Árucikk kategória	24T

Leírás

WOHX 06T302 balos BK6425 Minőség: BK6425

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Mellékfelhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	BK6425
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min

Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	WOHX 06T302 L
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W01
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz