


**WOHX 06T302 balos, W01, Típus: P25M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268916 P25M
GTIN	4047109056961
Árucikk kategória	24T

Leírás

WOHX 06T302 balos P25M Minőség: P25M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Minőség	P25M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Mellékfelhasználás	M

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Váltólapka ISO kód	WOHX 06T302 L
Terméknév attribútum	W01
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz