

**WOHX 08T302 balos, W00, Típus: BK6425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268919 BK6425
GTIN	4047109225725
Árucikk kategória	24T

Leírás

WOHX 08T302 balos BK6425 Minőség: BK6425

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Minőség	BK6425
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Mellékfelhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Fogásmélység a _p	0,5 - 1,5 mm
Váltólapka ISO kód	WOHX 08T302 L
Terméknév attribútum	W00
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz