

**DOHT 070202 balos, W60, Típus: BK6425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268857 BK6425
GTIN	4047109225220
Árucikk kategória	24T

Leírás

DOHT 070202 balos BK6425 Minőség: BK6425

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 180 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 180 m/min
Minőség	BK6425
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M

Váltólapka ISO kód	DOHT 070202 L
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	W60
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz