

 **KOMET****TOHX 090204 semleges, W30, Típus: K10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268887 K10
GTIN	4047109036666
Árucikk kategória	24T

**Leírás**

TOHX 090204 semleges K10 Minőség: K10

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 200 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 300 - 500 m/min

**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	300 - 500 m/min
Mellékfelhasználás	N
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	K10
Fő felhasználás	K

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	200 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TOHX 090204 N
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W30
Homlokszög	0 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz