

 **KOMET****TOHX 090204 semleges, W30, Típus: BK8425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268887 BK8425
GTIN	4047109180079
Árucikk kategória	24T

Leírás

TOHX 090204 semleges BK8425 Minőség: BK8425

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 260 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 160 m/min

Műszaki leírás

Minőség	BK8425
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 260 m/min
Mellékfelhasználás	M

Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 160 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TOHX 090204 N
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W30
Homlokszög	0 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz