

**TOHX 06T103 semleges, W30, Típus: BK8425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268886 BK8425
GTIN	4047109179912
Árucikk kategória	24T

**Leírás**

TOHX 06T103 semleges BK8425 Minőség: BK8425

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 260 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 160 m/min

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,3 mm
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 260 m/min
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 160 m/min
Minőség	BK8425
Előtolás $f$	0,1 - 0,2 mm/ford,

Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	TOHX 06T103 N
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W30
Homlokszög	0 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz