

**TOHX 140305 balos, W30, Típus: K10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268885 K10
GTIN	4047109062979
Árucikk kategória	24T

**Leírás**

TOHX 140305 balos K10 Minőség: K10

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 200 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 300 - 500 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	200 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,5 mm
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	300 - 500 m/min
Szerszámanyag	HM
Mellékfelhasználás	N
Fő felhasználás	K
Minőség	K10
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Váltólapka ISO kód	TOHX 140305 L
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W30
Homlokszög	20 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz