

**DOHT 070202 semleges, W79, Típus: BK6425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268859 BK6425
GTIN	4047109225336
Árucikk kategória	24T

**Leírás**

DOHT 070202 semleges BK6425 Minőség: BK6425

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 180 m/min

**Műszaki leírás**

Mellékfelhasználás	M
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 300 m/min
Minőség	BK6425
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 180 m/min
Fő felhasználás	P

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DOHT 070202
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	W79
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz