

**DOHT 070202 semleges, W79, Típus: P25M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268859 P25M
GTIN	4047109073579
Árucikk kategória	24T

Leírás

DOHT 070202 semleges P25M Minőség: P25M

Előtolás f: 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 180 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,

Minőség	P25M
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 180 m/min
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DOHT 070202
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	W79
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz