


**DOHT 11T304 jobbos, W60, Típus: P25M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268856 P25M
GTIN	4047109064737
Árucikk kategória	24T

Leírás

DOHT 11T304 jobbos P25M Minőség: P25M

Előtolás f: 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 180 m/min

Műszaki leírás

Minőség	P25M
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Mellékfelhasználás	M
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 180 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	DOHT 11T304 R

Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	W60
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz