

**WOHX 10T304 balos, W00, Típus: P25M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268921 P25M
GTIN	4047109056480
Árucikk kategória	24T

Leírás

WOHX 10T304 balos P25M Minőség: P25M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Mellékfelhasználás	M
Minőség	P25M
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	WOHX 10T304 L
Terméknév attribútum	W00
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz