


**WOHX 10T304 balos, W00, Típus: P25M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268922 P25M
GTIN	4047109056510
Árucikk kategória	24T

**Leírás**

WOHX 10T304 balos P25M Minőség: P25M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 180 m/min

**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 180 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Minőség	P25M
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 300 m/min
Mellékfelhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Sarokrídusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	WOHX 10T304 L
Terméknév attribútum	W00
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz