


**WOHX 08T302 balos, W00, Típus: K10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268920 K10
GTIN	4047109056268
Árucikk kategória	24T

Leírás

WOHX 08T302 balos K10 Minőség: K10

Forgácstörő: G12

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 200 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 300 - 500 m/min

Műszaki leírás

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	300 - 500 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Mellékfelhasználás	N
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás	K
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	200 m/min
Forgácstörő	G12
Minőség	K10
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	WOHX 08T302 L
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W00
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz