


**WOHX 02T001 jobbos, W00, Típus: P40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268894 P40
GTIN	4047109055339
Árucikk kategória	24T

Leírás

WOHX 02T001 jobbos P40 Minőség: P40

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,2 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 220 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 160 m/min

Műszaki leírás

Mellékfelhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 220 m/min
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 160 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,2 mm
Sarokrádiusz	0,1 mm
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,

Minőség	P40
Váltólapka ISO kód	WOHX 02T001 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W00
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz