

**WOHX 05T302 jobbos, W01, Típus: BK6425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268896 BK6425
GTIN	4047109225954
Árucikk kategória	24T

Leírás

WOHX 05T302 jobbos BK6425 Minőség: BK6425

Forgácstörő: G12

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Mellékfelhasználás	M
Szerszámanyag	HM

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Minőség	BK6425
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Forgácstörő	G12
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	WOHX 05T302 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W01
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz