

**Esztergalapka WOHX 080402, jobbos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268902 BK6425
GTIN	4047109224179
Árucikk kategória	24T

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Típus	BK6425
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Forgácstörő	G12
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Mellékfelhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min

Adatlap

Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	WOHX 080402 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W01
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz