


 KOMET**DOHT 070202 semleges, W79, Típus: K10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268859 K10
GTIN	4047109037090
Árucikk kategória	24T

Leírás

DOHT 070202 semleges K10 Minőség: K10

Forgácstörő: K10

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 200 m/minMellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 300 - 500 m/min**Műszaki leírás**

Mellékfelhasználás	N
Szerszámanyag	HM
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	300 - 500 m/min
Minőség	K10
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Forgácstörő	K10
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	200 m/min

Sarokrídus	0,2 mm
Fő felhasználás	K
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DOHT 070202
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	W79
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz