


**WOHX 080402 jobbos, W01, Típus: P25M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268901 P25M
GTIN	4047109057296
Árucikk kategória	24T

Leírás

WOHX 080402 jobbos P25M Minőség: P25M

Forgácstörő: G06

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Mellékfelhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min

Minőség	P25M
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	G06
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	WOHX 080402 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W01
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz