


 KOMET**WOHX 06T302 jobbos, W01, Típus: P25M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268899 P25M
GTIN	4047109057067
Árucikk kategória	24T

Leírás

WOHX 06T302 jobbos P25M Minőség: P25M

Forgácstörő: G12

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/minMellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Mellékfelhasználás	M

Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	G12
Fogásmélység a _p	0,5 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	P25M
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	WOHX 06T302 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W01
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz