

**WOHX 02T001 jobbos, W00, Típus: BK6440****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 268894 BK6440 |
| GTIN | 4047109226371 |
| Árucikk kategória | 24T |

Leírás

WOHX 02T001 jobbos BK6440 Minőség: BK6440
Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,2 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 240 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 160 m/min

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------------|
| Fő felhasználás | P |
| Előtolás f | 0,05 - 0,2 mm/ford, |
| Minőség | BK6440 |
| Forgácsolási feltétel | Erősen megszakított |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 100 - 240 m/min |
| Mellékfelhasználás | M |
| Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c | 80 - 160 m/min |
| Sarokrádiusz | 0,1 mm |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Fogásmélység a _p | 0,5 - 1,2 mm |
| Váltólapka ISO kód | WOHX 02T001 R |
| Cserék / élek száma | 3 |
| Terméknév attribútum | W00 |
| Homlokszög | 12 fok |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |