

 **KOMET****TOGX 090202 semleges, W57, Típus: BK8430****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268866 BK8430
GTIN	4047109201514
Árucikk kategória	24T

Leírás

TOGX 090202 semleges BK8430 Minőség: BK8430

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Minőség	BK8430
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm

Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TOGX 090202
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W57
Homlokszög	14 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz