

**TOHX 090202 jobbos, W30, Típus: BK6425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268873 BK6425
GTIN	4047109224995
Árucikk kategória	24T

Leírás

TOHX 090202 jobbos BK6425 Minőség: BK6425

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,2 mm
Mellékfelhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Szerszámanyag	HM

Minőség	BK6425
Váltólapka ISO kód	TOHX 090202 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W30
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz