

**TOHX 140305 jobbos, W30, Típus: BK6425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268875 BK6425
GTIN	4047109225145
Árucikk kategória	24T

**Leírás**

TOHX 140305 jobbos BK6425 Minőség: BK6425

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 180 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 180 m/min
Szerszámanyag	HM
Sarokrádus	0,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 300 m/min
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	BK6425
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 1,5 mm
Váltólapka ISO kód	TOHX 140305 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W30
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz