

**TOHX 090202 jobbos, W30, Típus: BK6425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268874 BK6425
GTIN	4047109225015
Árucikk kategória	24T

Leírás

TOHX 090202 jobbos BK6425 Minőség: BK6425

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Minőség	BK6425
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Mellékfelhasználás	M
Váltólapka ISO kód	TOHX 090202 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W30
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz